

PHILIPS

Kannettava
pöytävalaisin

Smart LED

Kaksi valaistusaluetta

Miljoonia värejä

Säädettävä valkoinen valo

8721103160744



Herätä valaistus eloon

Valitse haluamasi väri tai aseta valotehoste, kuten Fireplace tai Ocean. Valaisin voi toistaa kahta väriä samanaikaisesti. Voit hienosäätää tunnelmaa helposti vaihtamalla valkoisen valon viileistä ja virkistävästä sävyistä lämpimiin ja rentouttaviin sävyihin (2 200–6 500 K). Kannettavassa valaisimessa on ladattava akku ja kätevä kantohihna.

Älykäs ohjaus

- Intuitiivinen ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Värivalo
- Aina oikea valo
- Kaksi valaistusaluetta

Muotoilu

- Herätä valaistus eloon

Kohokohdat

Intuiitiivinen ohjaus



Sytytä ja sammuta, himmennä valot ja aseta jokin neljästä suosikkivalaistusasetuksestasi kosketuspaneelin avulla.

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Värivalo



Luo tunnelma miljoonilla eloisilla väreillä tai käytä valmista valaistusasetusta.

Aina oikea valo



Herää aamulla virkeänä viileän valkoisiin sävyihin tai luo kodikasta tunnelmaa pehmeämmällä valolla.

Kaksi valaistusaluetta



Pystyy luomaan kahta eri väriä samaan aikaan.

Herätä valaistus eloon



Kompakti ja ladattava, joten voit ottaa sen kaikkialle mukaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 29

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Tunnelma
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 90 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220-240 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,65 kg
- Kokonaiskorkeus: 19,3 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 116 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 400
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 13.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103160744
- Nettopaino: 0,65 kg
- Bruttopaino: 1,03 kg
- Korkeus: 27,6 cm
- Pituus: 16,7 cm
- Leveys: 16,7 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-27
Versio: 0.72

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com