

PHILIPS

Wyatt kohdevalaisin,
2 spottia

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Valkoinen

ClickFix



8721103163110



Tyylikäs ja monipuolinen valaistus kotiisi

Valaise koti käytännöllisellä Philips-kohdevalaisimella. Valitse laadukas ja pitkäkestoinen Philips GU10 LED-lamppu, joka sopii valaisimeesi.

Helppokäyttöinen

- Säädetty spottipää
- Ei sisällä lampua

Helppo asentaa

- Helppo ClickFIX-asennus

Helppo nauttia

- Seinälle tai kattoon asennettava valaisin antaa sinulle vapauden mukauttaa valaistusta sisustuksen mukaan.

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas materiaali

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

Ei sisällä lampua


Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Helppo ClickFIX-asennus

Asennus on kätevää Philipsin patentoidun ClickFIX-asennusjärjestelmän ansiosta. Asenna kohdevalaisin helposti itse. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

Mukautettava asennus seinälle tai kattoon

Laadukas materiaali



Kestävä ja tyylikäs materiaali takaa pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: ei

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Sisältää akut: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Kotitoimisto, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 100 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,409 kg
- Kokonaiskorkeus: 94 mm
- Kokonaispituus: 240 mm
- Kokonaisleveys: 120 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä: 2
- Kiinnitysvaihtoehdot: Oppasennettava

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103163110
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 34 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 10,6 cm

