

PHILIPS

SuperSlim LED -kattovalaisin,
säädettävä valkoinen valo 2
700–6 500 K, 32 W

Smart LED

Erittäin ohut malli

Säädettävä valkoinen valo 2
700–6 500 K

Himmennettävissä 1 %:iin



8721103163578



Luo tunnelmaa valkoisen sävyillä

Pyöreä kattovalaisin sopii erinomaisesti tiloihin, joissa on matala katto. Ohut 32 mm:n reuna luo huoneeseen selkeän ja modernin ilmeen. Tyylikäs malli näyttää hyvältä ja on helppo asentaa kattoihin, joissa upotettu asennus ei ole mahdollista. Luo sopiva tunnelma himmennettävällä älykattovalaisimella, jonka valkoista valoa voi säätää (2 700–6 500 K). Helppo asentaa ja ohjata WiZ-sovelluksella sekä täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ-tuotteiden kanssa.

Älykäs ohjaus

- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeitunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Säädettävä valkoinen valo
- Aina oikeanlainen valo
- Välitön kodikas tunnelma

Kohokohdat

Älykäs ohjaus




Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Matter-sertifioitu




Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Aina oikeanlainen valo




Voit helposti luoda tunnelman jokaiseen tilanteeseen valmiilla valotiloilla, kuten Relax ja Focus.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Säädettävä valkoinen valo



Säädä helposti viileitä, sinertäviä sävyjä, jotka parantavat näkyvyyttä ja keskittymistä, pehmeisiin, lämpimiin sävyihin rentoutumista varten (CCT-alue 2 700K – 6 500 K).

Välitön kodikas tunnelma



Himmennys lämpimään sävyyn tekee valosta pehmeämmän ja luo kodikkaan tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Värilämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: < 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Työhuone
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 75 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220–240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,3 kg
- Kokonaiskorkeus: 2,8 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 550 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3800
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädetty valkoinen valo
- Mukana toimitettavan lampun teho: 32
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103163578
- Nettopaino: 2,3 kg
- Bruttopaino: 2,65 kg
- Korkeus: 55 cm
- Pituus: 3,2 cm
- Leveys: 54,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-11
Versio: 0.175

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com