

PHILIPS

Halogeenikapselilampot


Halogeeni

28 W (40 W)

G9

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8727900252873



Upeaa, säihkyvää valoa

Philips-halogeenikapselilamput tuottavat kirkkaan säihkyvää halogeenivaloa, joka korostaa valaisimesi parhaita puolia. Kaikki Philips Halogen -tuotteet ovat himmennettäviä.

Laadukasta valoa

- Himmennettävä
- Säkenöivä luonnollinen valo

Kohokohdat

Himmennettävä

Pystyt hallitsemaan valon määrää. Tämä halogeenilamppu voidaan säätää yleisimmillä himmentimillä kirkkaasta säihkyvästä valosta mukavan lämpimään kotoisaan hehkuun.

Säkenöivä luonnollinen valo



Tämä Philips-kapselilamppu tuottaa luonnollista, säkenöivää halogeenivaloa, joka tuo esiin valaisimen kauniit muodot.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Polttimo
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: G9
- Tekniikka: Halogeeni
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: Clear

Polttimon mitat

- Halkaisija: 13 mm
- Korkeus: 45 mm
- Leveys: 13 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 2 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.8
- Sytytysten määrä: 8 000
- Nimelliskäyttöikä: 2 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erityiskäyttötarkoitukset, Korostusvalaistus
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2800 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 350 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti s
- Värilämpötila (nim.): 2800 K
- Valovirta: 350 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 12,1 lm/W

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 29 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 29

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 2 000
- Valovirran mitoitusarvo: 350 lm
- Mitoitusteho: 29.0 W

Tekniset tiedot

- Lamppujen käyttöikä: 2 000
- Muoto: Polttimo
- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 0,409
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 0,452
- EPREL-rekisteröintinumero: 423235
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: G9



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.760

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com