

PHILIPS

Kompakti spiraalinmuotoinen
loistelamppu

Tornado

32 W (150 W)

E27

Lämmin valkoinen

Ei himmennettävä



8727900876284



Mahtava kirkkaus ja eloiset värit

Philips Tornado -energiansäästölamput tuottavat mahtavan kirkasta valoa ja herättävät värit eloon. Energiaa säästävä kierrelamppu sopii kaikkialle pienen kokonsa ansiosta ja säästää energiaa ja rahaa jopa 8 vuotta.

Tehokas kirkas valo


- Erittäin kirkas ja tehokas

Säästää energiaa ja rahaa

- Energiansäästö jopa 80 %
- Pitkä käyttöikä – jopa 8 vuotta

Kohokohdat

Erittäin kirkasta valoa



Kirkkauden lisääminen tarkoittaa yleensä myös suurempaa energiankulutusta. Philipsin energiansäästölamput voit nauttia kirkkaasta ja virkistävästä valosta säästämällä rahaa ja energiaa. Täydellinen työvalaistukseen

toimistoissa ja muissa tiloissa, joissa tarvitaan erittäin kirkasta valoa.

Energiansäästö jopa 80 %



Tämä lamppu käyttää 80 % vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Pitkä käyttöikä – jopa 8 vuotta



Philipsin energiaa säästävät lamput ovat suunniteltu kestäväksi. Niiden käyttöikä on jopa 8 vuotta. Pitkä vaihtoväli alentaa kustannuksia ja säästää energiaa vuodesta toiseen.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Ei-suunnattu spiraali
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED, Kompaktit loistelamput (CFLi)

Polttimon mitat

- Halkaisija: 74 mm
- Korkeus: 152 mm
- Leveys: 74 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 8 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.65
- Nimelliskäyttöikä: 8 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 8 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erittäin kirkas
- Keilakulma: not applicable °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 2255 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 5–40 s

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 140 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 32 W
- Tehon vastaavuus: 150 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: not applicable °
- Eliniän mitoitusarvo: 8 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 2255 lm
- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: not applicable
cd
- Mitoitusteho: 32 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8727900876284
- Nettopaino: 0,105 kg
- Bruttopaino: 0,155 kg
- Korkeus: 19,000 cm
- Pituus: 8,000 cm
- Leveys: 8,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC):
929689301301



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.803

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com