

PHILIPS

Energiansäästölamppu
sauva

Genie

23 W (100 W)

E27

Lämmin valkoinen

Ei himmennettävä



8727900897135



Pieni, tehokas ja kaunis lamppu

Tämä Philipsin energiaa säästävä sauvalamppu maksaa itsensä takaisin vuodessa ja vähentää energiakuluja pitkään sen jälkeenkin. Se sopii useimpiin valaisimiin ja valaisee kotisi tehokkaasti ja lämpimästi kirkkaalla valolla.

Mahtava suorituskyky, pieni koko


- Kirkas valo, pieni koko

Säästää energiaa ja rahaa

- Energiansäästö jopa 80 %
- Pitkä käyttöikä – jopa 10 vuotta

Kohokohdat

Kirkas valo, pieni koko



Tämä Philips-energiansäästölamppu sopii siististi kotonasi kaikkialle, missä tarvitset erittäin kirkasta valoa. Ihanteellinen kapeisiin valaisimiin.

Energiansäästö jopa 80 %



Tämä lamppu käyttää 80 % vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Pitkä käyttöikä – jopa 10 vuotta



Philipsin energiaa säästävät lamput ovat suunniteltu kestäväksi. Niiden käyttöikä on jopa 10 vuotta. Pitkä vaihtoväli alentaa kustannuksia ja säästää energiaa vuodesta toiseen.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Ei-suunnattu sauva
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Kompaktit loistelamput (CFLi)

Polttimon mitat

- Halkaisija: 48 mm
- Korkeus: 157 mm
- Leveys: 48 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 10 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.65
- Nimelliskäyttöikä: 10 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 10 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Pelkkä valo, Miellyttävä valo, Erittäin kirkas
- Keilakulma: not applicable °
- Värintoistoindeksi (CRI): 81
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 1450 lm
- Syttymisaika: 0.3 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 5–40 s

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 160 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 23 W
- Tehon vastaavuus: 100 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: not applicable °
- Eliniän mitoitusarvo: 10 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 1400 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: not applicable cd
- Mitoitusteho: 23 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8727900897135
- Nettopaino: 0,090 kg
- Bruttopaino: 0,106 kg
- Korkeus: 18,700 cm
- Pituus: 4,800 cm
- Leveys: 4,800 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929689243901



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.627

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com