

PHILIPS

Lineaarinen
halogeenilamppu


Halogeeni

48 W (60 W)

R7s

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8727900920925



Kirkas, luonnollinen valo

Philips Halogen -lineaarilamput tuottavat kirkasta valoa. Ne on suunniteltu luomaan kotiisi mielenkiintoisia valon ja varjon vaihteluita. Kaikki Philips Halogen -tuotteet ovat himmennettäviä.

Laadukasta valoa

- Himmennettävä
- Kirkas halogeenivalo parantaa kontrastia

Kohokohdat

Himmennettävä

Pystyt hallitsemaan valon määrää. Tämä halogeenilamppu voidaan säätää yleisimmillä himmentimillä kirkkaasta säihkyvästä valosta

mukavan lämpimään kotoisaan hehkuun.

Kirkas valo, voimakas kontrasti

Näiden Philips-halogeenilamppujen kirkas valo jyrkentää kontrastia, kirjaimet terävöityvät ja näkyvyys paranee. Kirkas valo rentouttaa silmiä ja parantaa keskittymistä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Lampun muoto: Ei-suunnattu lineaarinen
- Pistoke: R7s
- Tekniikka: Halogeeni
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Halkaisija: 11 mm
- Korkeus: 78 mm
- Leveys: 11 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 2 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.8
- Sytytysten määrä: 8 000
- Nimelliskäyttöikä: 2 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erittäin kirkas, Erityiskäyttötarkoitukset
- Keilakulma: not applicable °
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2900 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 750 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: not applicable mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230 V
- Teho: 48 W
- Tehon vastaavuus: 60 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: not applicable °
- Eliniän mitoitusarvo: 2 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 775 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: not applicable cd
- Mitoitusteho: 48 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514390065
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 3,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-01-06
Versio: 0.178

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com