

PHILIPS

Halogeenikapselilampot

Halogeeni

18 W (25 W)

G9

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8727900922394



Upeaa, säihkyvää valoa

Philipsin Halogen -halogeenikapselilampot tuottavat kirkkaan säihkyvää valoa, joka korostaa valaisimesi parhaita puolia. Kaikki Philipsin Halogen-tuotesarjan tuotteet ovat himmennettäviä.

Laadukasta valoa

- Himmennettävä
- Säkenöivä luonnollinen valo

Kohokohdat

Himmennettävä

Pystyt hallitsemaan valon määrää. Tämä halogeenilamppu voidaan säätää yleisimmillä himmentimillä kirkkaasta säihkyvästä valosta mukavan lämpimään kotoisaan hehkuun.

Säkenöivä luonnollinen valo



Tämä Philips-kapselilamppu tuottaa luonnollista, säkenöivää halogeenivaloa, joka tuo esiin valaisimen kauniit muodot.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Polttimo
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: G9
- Tekniikka: Halogeeni
- Lampun pinta: Kirkas

Polttimon mitat

- Halkaisija: 13 mm
- Korkeus: 45 mm
- Leveys: 13 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 2 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0,8
- Nimelliskäyttöikä: 2 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 8 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erityiskäyttötarkoitukset, Korostusvalaistus
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2800 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 195 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti s
- Vastaava värilämpötila (nim.): 2800 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 11,1 lm/W
- Valovirta: 195 lm

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230 V
- Teho: 19,0 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 19 W

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 2 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 195 lm
- Mitoitusteho: 19,0 W

Tekniset tiedot

- Lamppujen käyttöikä: 2 000 tuntia
- Muoto: Polttimo
- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 0,409
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 0,452
- EPREL-rekisteröintinumero: 423244
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: G9 | G9

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514334731
- Nettopaino: 0 kg
- Bruttopaino: 0,01 kg
- Korkeus: 12,8 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 5,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 925697744207



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.736

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com