

PHILIPS


Applique murale Raindrop
60 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau



01652/30/PN



Profitez d'un beau jardin

Créez une scène d'extérieur authentique avec cette superbe applique murale Philips myGarden noire. Fabriquée en aluminium de qualité supérieure, elle apporte une lumière blanc chaud basse consommation à votre jardin ou votre terrasse pleine de charme.

L'éclairage extérieur en toute simplicité

- IP44 - résiste aux intempéries



Points forts

IP44 - résiste aux intempéries



Ce détecteur infrarouge Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides. Il a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce détecteur à infrarouge Philips

est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Classique
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,500 kg
- Hauteur totale: 428 mm
- Longueur totale: 300 mm
- Largeur totale: 381 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 50–60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: –
- Puissance maximale de l'ampoule de recharge: 60
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I – Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696169872
- Poids net: 1,5 kg
- Poids brut: 2,2 kg
- Hauteur: 43,3 cm
- Longueur: 27 cm
- Largeur: 27 cm



Date de publication:
2025-10-22
Version: 0.303

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com