

# PHILIPS

Applique murale  
Parterre 7,5 W

myGarden

2700K

Noir

Résistant à l'eau



16480/30/PO



## Embellissez votre jardin grâce à la lumière

L'applique murale extérieure LED d'extérieur Philips Parterre noire est composée d'un cube lumineux suspendu dans un support en fonte d'aluminium durable. Son design ingénieux attire les regards et projette deux puissants faisceaux de lumière blanc chaud vers toutes les directions sur votre mur.

### Solutions d'éclairage durables

- Éclairage LED haute qualité

### Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries

# Points forts

## Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

## Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces

extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25 000

## Environnement

• Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Caractéristiques lumineuses

- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 104 lm/W

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,660 kg
- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur totale: 130 mm
- Largeur totale: 130 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800 lm
- Puissance électrique: 50 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696158838
  - Poids net: 0,66 kg
  - Poids brut: 0,75 kg
- Hauteur: 14,6 cm
  - Longueur: 13,6 cm
  - Largeur: 13,6 cm



Date de publication:  
2025-10-22  
Version: 0.552

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)