

Résistant à l'eau



16495/30/PN





Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Créez un charmant point focal pour votre entrée avec cette lanterne murale noire Philips Alpenglow. Elle est fabriquée en fonte d'aluminium de haute qualité et résiste aux intempéries. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre jardin.

Une touche d'élégance pour votre jardin

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Caractéristiques spécifiques

- · Installation facile
- · Résiste aux intempéries

Profitez de votre jardin

· Créez une atmosphère élégante et accueillante

Points forts

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances et styles de vie, cette applique murale d'extérieur s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur, pour créer l'ambiance de vos rêves.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries:
 Oui
- · LED intégrée: Non

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- · Style: Classique
- · Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0,784 kg
Hauteur totale: 179 mm
Longueur totale: 174 mm
Largeur totale: 200 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Puissance électrique: 50-60 Hz

 Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse

• Fixation/culot: E27

· Puissance de l'ampoule incluse: -

• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 60

· Indice de protection: IP44

 Classe de protection: Classe I - Mise à la terre • Source lumineuse remplaçable: Oui

· Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696158159

Poids net: 0,78 kg
Poids brut: 0,9 kg
Hauteur: 19,1 cm
Longueur: 18,6 cm
Largeur: 20,6 cm



Date de publication: 2025-11-01 Version: 0.526 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.