

PHILIPS

Lampes encastrées
Fresco 4,6W GU10

myGarden

2700K

Inox

Résistant à l'eau



17289/47/16



Éclairez votre jardin la nuit

Le spot à encastrer Philips myGarden Fresco offre une superbe lumière LED pour mettre en valeur votre jardin ou éclairer clairement les zones d'ombre. Il est composé de métal robuste et la tête orientable offre un faisceau directionnel.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité
- Longue durée de vie jusqu'à 10 ans
- Lumière blanche et chaude

Conçu pour votre jardin

- IP23 - résiste aux intempéries

Points forts

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité




L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Longue durée de vie



Éclairez en toute confiance. L'ampoule LED, fournie avec cette lampe LED Philips, a une durée de vie pouvant atteindre 10 000 heures (ce qui équivaut à 10 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une lumière d'ambiance exceptionnelle chez vous.

Lumière blanche et chaude



La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

IP23 - résiste aux intempéries



Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP23 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à l'éclairage d'un porche ou d'une terrasse couverte.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- LED intégrée: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Température de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,160 kg
- Distance d'encastrement: 110 mm
- Hauteur totale: 108 mm
- Longueur totale: 100 mm
- Largeur totale: 100 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 8.0 cm x 8.0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 395
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 395
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 50
- Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 50–60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.6
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291502876
- Poids net: 0,16 kg
- Poids brut: 0,24 kg
- Hauteur: 10,8 cm
- Longueur: 9,3 cm
- Largeur: 10,3 cm



Date de publication:
2026-01-31
Version: 0.487

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com