



17337/93/PN





# Embellissez votre jardin grâce à la lumière

La lanterne murale Philips Hedgehog en fonte d'aluminium embellit le style de votre mur tout en le renforçant. Elle distribue la lumière de haut en bas pour un effet d'effleurage du mur saisissant. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre jardin.

# Une touche d'élégance pour votre jardin

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

# Caractéristiques spécifiques

- · Installation facile
- Résiste aux intempéries

#### Profitez de votre jardin

· Créez une atmosphère élégante et accueillante

# Points forts

# Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

#### Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

# Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

### Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances et styles de vie, cette applique murale d'extérieur s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur, pour créer l'ambiance de vos rêves.

# Caractéristiques

#### Design et finition

Couleur: AnthraciteMatériaux: Métal

### Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

# Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries:
   Oui
- · LED intégrée: Non

#### **Espace jardin**

· Espace jardin: Jardin et terrasse

#### Caractéristiques lumineuses

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

#### Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

# Dimensions et poids du produit

Poids net: 0,709 kg
Hauteur totale: 91 mm
Longueur totale: 160 mm
Largeur totale: 182 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

# Spécificités techniques

Puissance électrique: 50-60 Hz
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse

• Fixation/culot: E27

· Puissance de l'ampoule incluse: -

• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 42

· Indice de protection: IP44

· Classe de protection: Classe II -

Double isolation

Source lumineuse remplaçable: OuiNombre de sources lumineuses: 1

# Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696157053

Poids net: 0,71 kgPoids brut: 0,8 kgHauteur: 21,1 cmLongueur: 9,5 cmLargeur: 16,6 cm



Date de publication: 2025-11-01 Version: 0.428 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.