

PHILIPS

Détecteur de mouvement Virginia

VIRGINIA

Gris

Résistant à l'eau

17476/87/PN



Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Ce détecteur de mouvement gris Philips Virginia offre plusieurs possibilités de montage et une large portée de détection, avec une tête orientable dans deux directions. Réglez le détecteur selon vos besoins et utilisez la fonction exclusive jour/nuit pour éclairer vos soirées en toute sécurité.

Luminaires modernes pour l'extérieur

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Contrôle manuel

Caractéristiques spécifiques

- Plusieurs possibilités de montage

Un accueil chaleureux en lumière

- Détecteur facile à régler
- Charge max élevée (1000 W pour incandescence, 200 W pour LED)

L'éclairage extérieur en toute simplicité

- IP44 - résiste aux intempéries
- Matière synthétique de qualité supérieure

Points forts

Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

Contrôle manuel

Plusieurs possibilités de montage

Détecteur facile à régler



Un réglage simple vous permet de sélectionner facilement quand et pour combien de temps le détecteur allume la ou les lampes.

Charge max élevée (1000 W pour incandescence, 200 W pour LED) IP44 - résiste aux intempéries



Ce détecteur infrarouge Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides. Il a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce détecteur à infrarouge Philips est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Matière synthétique de qualité supérieure

Ce détecteur infrarouge Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs. Il est robuste et fait pour durer. Fabriqué en matière synthétique de qualité supérieure.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Gris
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Accessoires
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,150 kg
- Hauteur totale: 94 mm
- Longueur totale: 70 mm
- Largeur totale: 104 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 50 Hz
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures
- Classe de protection: Classe I – Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696176795
- Poids net: 0,15 kg
- Poids brut: 0,24 kg
- Hauteur: 11,1 cm
- Longueur: 7,8 cm
- Largeur: 10,8 cm



Date de publication:
2025-12-27
Version: 0.335

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com