

# PHILIPS

Spots au sol/piquets  
Puled 4,6W GU10

myGarden

2700K

Noir

Résistant à l'eau



17481/30/PO



## Agrémentez votre jardin grâce à la lumière

Ce spot Philips Puled noir apporte une touche d'authenticité et de charme à votre jardin la nuit. Il projette une lumière blanche chaude qui donne vie à votre jardin la nuit pour un dîner en famille ou des fêtes en plein air.

### Modes lumineux

- Lumière blanche chaude et douce

### En harmonie avec votre style extérieur

- Conçu pour une utilisation en extérieur – étanche IP44

### Conçus pour l'extérieur

- Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

### Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable
- Facile à régler pour chaque application

### Concevez le décor lumineux de votre jardin

- Éclairage d'extérieur décoratif

## Points forts

### Lumière blanche chaude et douce

Pour créer une atmosphère chaleureuse chez vous, optez pour une lumière blanche chaude. L'éclairage intelligent s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.

### Conçu pour une utilisation à l'extérieur

Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

### Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

### Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

### Facile à installer

#### Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

## Caractéristiques

### Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Verre, Aluminium

### Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15 000

### Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- Intensité réglable: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui

### Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

### Caractéristiques lumineuses

- Temp. de couleur: 2700 K

### Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Spots au sol/piquets
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 0,584 kg
- Hauteur totale: 105 mm
- Longueur totale: 97 mm
- Largeur totale: 97 mm

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 395
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 395
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 50
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 50-60 Hz, De 220 à 240 V
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.6
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696176849
- Poids net: 0,67 kg
- Poids brut: 0,8 kg
- Hauteur: 21 cm
- Longueur: 12,5 cm
- Largeur: 12,5 cm



Date de publication:  
2026-06-24  
Version: 0.623

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.