

# PHILIPS

Plafonnier Wawel  
36 W

Plafonniers

2700/4000/6500K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch



31823/31/P5



## Un éclairage de qualité pour une atmosphère chaleureuse

Le plafonnier myLiving Wawel LED Philips est équipé d'une LED intégrée pour optimiser le flux lumineux et l'uniformité. Gérez sa luminosité selon votre humeur grâce aux fonctions d'ajustement par palier et de mémoire.

### Effet lumineux

- Distribution égale de la lumière

### Ampoule LED innovante

- Réglable 2 700-6500 K

### Économie d'énergie

- 80 % d'économie d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence

# Points forts

## Distribution égale de la lumière



## 80 % d'économie d'énergie



## Réglable



Permet d'économiser de l'argent et jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année. Réduisez le montant sur votre facture d'électricité et faites des économies dès maintenant.

Cette lampe est réglable. Vous pouvez l'ajuster à votre couleur de lumière préférée ; du blanc chaud (2 700 K) à la lumière naturelle froide (6500 K).

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 20 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

**Caractéristiques lumineuses**

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur:  
2700-4000-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 88 lm/W

**Divers**

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires:  
Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch

**Autres caractéristiques**

- Ampérage de la lampe: 175 mA

**Entretien**

- Garantie: 5 ans

**Spécificités techniques**

- Diamètre: 480 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3200
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696162798
- Poids net: 1,19 kg
- Poids brut: 1,97 kg
- Hauteur: 53,6 cm
- Longueur: 7,3 cm
- Largeur: 53,6 cm

**Dimensions et poids du produit**

- Poids net: 1,19 kg
- Hauteur totale: 69 mm
- Longueur totale: 480 mm
- Largeur totale: 480 mm



Date de publication:  
2025-12-06  
Version: 0.461

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)