

# PHILIPS

Spot plafond/mur  
Burlap 3 x

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Chrome mat



50233/17/E7



## Pleins feux sur le style

Intégrer ce spot pratique de Philips à votre intérieur. Choisissez l'ampoule LED E14 de Philips qui s'accorde avec le style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage durable et de haute qualité.

### Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable
- Ampoule non fournie

# Points forts

## Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

## Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Chromé
- Matériaux: Verre

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Non
- Installez le produit hors de portée: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,900 kg
- Hauteur totale: 290 mm
- Longueur totale: 290 mm
- Largeur totale: 195 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: No bulb included
- Puissance électrique: AC 220–240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E14
- Puissance de l'ampoule incluse: 40W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 40
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 3

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696132982
- Poids net: 0,9 kg
- Poids brut: 1,55 kg
- Hauteur: 32 cm
- Longueur: 14 cm
- Largeur: 32 cm



Date de publication:  
2025-10-22  
Version: 0.646

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)