

PHILIPS


Bande lumineuse
5 m

Rubans Lumineux

3 500 K

Transparent

8718696164228



Une lumière élégante de qualité supérieure

Une lumière linéaire agréable pour votre espace

Adaptez votre intérieur

- Taille compacte pour petit espace

Matériau et finition


- Matériau de haute qualité

Points forts

Taille compacte pour petit espace

L'idéal pour s'adapter aux petits espaces

Matériau de haute qualité



Matériau durable et attrayant pour un investissement intéressant et durable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Transparent
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 20 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 110
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3500 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 85

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Non

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 225 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,205 kg
- Hauteur totale: 2,6 mm
- Longueur totale: 5 000 mm
- Largeur totale: 8 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2050
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: 3500
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Puissance de l'ampoule incluse: 22
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696164228
- Poids net: 0,28 kg
- Poids brut: 0,32 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 16 cm



Date de publication:
2026-04-29
Version: 0.383

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.