

# PHILIPS


Bande lumineuse  
5 m RVB

Rubans Lumineux


RVB

Transparent

Intensité réglable;RVB



8718696164242



## Illuminez votre vie avec les rubans LED de Philips

Le télécommande offre un contrôle facile de cette bande lumineuse et vous pouvez atténuer en douceur la lumière au bon niveau. Modifiez la couleur à votre guise avec 30 couleurs prédéfinies. Les rubans LED Philips sont faciles à monter, à couper à la taille souhaitée et à coller sur n'importe quelle surface

### Installation facile

- Sur mesure

### Prêt à l'emploi

- Prêt à l'emploi : installation facile

### Contrôle

- Télécommande fournie pour plus de confort

# Points forts

## Sur mesure

Coupez facilement les bandes lumineuses pour les adapter à vos espaces. Les marques de découpe sur la bande lumineuse indiquent où couper.

## Prêt à l'emploi : installation facile

Nos lightstrips prêts à l'emploi sont simples à installer, si bien que vous pouvez commencer à en profiter immédiatement. Tous les éléments nécessaires sont inclus dans la boîte.

## Télécommande fournie pour plus de confort

Choisissez parmi une large palette de couleurs d'éclairage, de niveaux d'intensité lumineuse et de paramètres de lumière prédéfinis.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

## Design et finition

- Couleur: Transparent
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 20 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 110
- Indice de rendu de couleur (IRC): 45
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 20

## Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

## Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Couleurs RGB

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 200 mA

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,205 kg
- Hauteur totale: 2,6 mm
- Longueur totale: 5 000 mm
- Largeur totale: 10 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée (RGB)
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696164242
- Poids net: 0,28 kg
- Poids brut: 0,32 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 5,5 cm
- Largeur: 16 cm



Date de publication:  
2026-05-13  
Version: 0.461

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)