

# PHILIPS

Lumière encastrée  
Pomeron

Éclairages encastrés

4000K

Blanc

Intensité réglable



8718696173824



## Un équipement. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses

Créez l'ambiance idéale en changeant la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois réglages de luminosité parfaits pour chaque instant. Aucun variateur ni installation supplémentaire n'est requis : vous avez simplement besoin de votre interrupteur existant

### Adaptez votre intérieur

- Finition métallique décorative

### Effet lumineux

- Faisceau fin et brillant

### Sécurité

- Aucun rayonnement UV nocif

### Contrôle

- Variation d'intensité progressive

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Finition métallique décorative

Une finition métallique contemporaine ajoute une touche de modernité.

## Faisceau fin et brillant

Concentrez la lumière sur des objets, une table de salle à manger ou d'autres éléments d'intérieur pour attirer l'attention sur l'endroit souhaité.

## Aucun rayonnement UV nocif

Ce produit est conçu de façon à supprimer tout rayonnement UV potentiellement nocif.

## Variation d'intensité progressive

Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 7 500
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 30 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 57 lm/W

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 60 mA

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,127 kg
- Distance d'encastrement: 31,5 mm
- Hauteur totale: 62 mm
- Longueur totale: 90 mm
- Largeur totale: 90 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Diamètre: 107,4 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 450
- Couleur de lumière: Lumière blanche et froide
- Puissance électrique: AC 220-240
- Puissance de l'ampoule incluse: 7
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts

- Classe de protection: Classe II - Double isolation

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696173824
- Poids net: 0,13 kg
- Poids brut: 0,19 kg
- Hauteur: 8,8 cm
- Longueur: 9,3 cm
- Largeur: 9,3 cm



Date de publication:  
2025-12-24  
Version: 0.310

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)