



8718699763350





Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

· Conçu pour le confort de vos yeux

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux,

vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- · Prise: E27
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: DépoliMatériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- · Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 4000 K
- · Flux lumineux nominal: 806 lm
- · Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- · Code couleur: 840 | CCT of 4000K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

Divers

- · EveComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699763350
- · Code commercial: 871869976335002
- Titre du produit: LED classic 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- · Puissance équivalente: 60 W
- · Classe énergétique: E
- · Consommation électrique: 7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 106 mm Longueur totale: 106 mm Largeur totale: 60 mm

Spécificités techniques

• Fréquence: 50-60

Numéro d'enregistrement EPREL: 1825141

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718699763350

Poids net: 0,03 kg
Poids brut: 0,05 kg
Hauteur: 14,6 cm
Longueur: 6,5 cm
Largeur: 6,3 cm



Date de publication: 2025-11-22 Version: 0.318 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.