



Une lumière LED blanche et chaude

Cette ampoule LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle, permet des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffuse une superbe lumière très chaude. Avec la température de couleur d'une flamme, cette ampoule est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse.

Éclairage de qualité supérieure

· Lumière blanche vive

Optez pour une solution de remplacement simple

• Reprend la forme et la taille d'un réflecteur halogène

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Idéal pour un éclairage d'accentuation

Points forts

Lumière blanche vive



Cette ampoule a une température de couleur de 3 000 K. Elle produit une lumière chaude et vive, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

Remplace un spot halogène



Avec sa forme magnifique et ses dimensions classiques, ce réflecteur LED est une solution d'éclairage moderne idéale pour remplacer un réflecteur halogène traditionnel.

Idéal pour un éclairage d'accentuation



Moderne et produisant un flux lumineux grand angle (36 degrés) classique, ce spot LED convient à l'éclairage de mise en valeur et à l'éclairage général. Idéal pour les cuisines, îlots, salons et salles à manger, il peut être utilisé dans des dispositifs encastrés et dans des barres d'éclairage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- · Intensité réglable: Non

Dimensions de l'ampoule

Hauteur: 5,4 cmLargeur: 5 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- · Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 3000 K
- · Flux lumineux nominal: 265 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- · Code couleur: 830 | CCT of 3000K

Divers

• EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

· Efficacité: 75 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699775650
- · Code commercial: 871869977565000
- Titre du produit: LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PF/12

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

Tension: 220–240 V
Puissance: 3 5 W

• Puissance équivalente: 35 W

· Classe énergétique: F

· Consommation d'énergie kWh/1000

h: 4

Dimensions et poids du produit

· Longueur: 5,4 cm

Valeurs nominales

· Intensité maximale nominale: 565 cd

Spécificités techniques

• Fréquence: 50-60

Numéro d'enregistrement EPREL:

391856

Dimensions et poids de l'emballage [LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1SRT4]

· Code barre produit: 8718699775650

Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,07 kg
Hauteur: 12,7 cm
Longueur: 5,3 cm
Largeur: 6,3 cm

Dimensions et poids de l'emballage [LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PFSRT41

· Code barre produit: 8718699775650

Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,07 kg
Hauteur: 12,7 cm
Longueur: 5,3 cm
Largeur: 6,3 cm

Dimensions et poids de l'emballage [LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PF/12]

· Code barre produit: 8718699775650

Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,07 kg
Hauteur: 12,7 cm
Longueur: 5,3 cm
Largeur: 6,3 cm



Date de publication: 2025-11-12 Version: 0.208 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.