



Wi-Fi BLE 50W A60 B22 920-50 AMB 1PF/6



Avec cette ampoule LED WiZ standard de style vintage, découvrez un éclairage connecté pensé pour la vie quotidienne. Son look classique et sa finition ambrée complèteront parfaitement vos luminaires déco. Pour créer l'ambiance qui vous convient, choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez créer des programmes d'allumage et d'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis, et commander le système via votre smartphone ou à la voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 640 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Intensité réglable: Variateur sans fil
Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: B22
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Ambre

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 10,4 cm
Poids: 0,042 kg
Largeur: 6 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Durée de vie nominale: 15 000 h
Nombre de cycles d'allumage: 20 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2000-5000 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 640 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA
Efficacité: 91 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786779
Code commercial: 871869978677902
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W A60
B22 920-50 Amb 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance: 7 W
Puissance équivalente: 50 W
Classe énergétique: F

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 10,4 cm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000 h
Flux lumineux nominal: 640 lm
Puissance nominale: 7 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 1323066
Référence de mesure de flux: Sphere

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699786779
Poids net: 0,04 kg
Poids brut: 0,09 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm
Code 12NC: 929003017501



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.