



Ampoule ambre à filament 25W PS160 E27



Un revêtement ambré et des teintes de lumière blanche chaude ou froide vous permettent de créer l'ambiance avec cette ampoule WiZ blanche intelligente à filament allongée, de style vintage et réglable. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 390 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: PS160
Prise: E27
Type de verre: Ambre
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,275 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20 000
Durée de vie nominale: 15 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2000-5000 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 390 lm
Temps d'allumage: < 0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 65 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 39 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786854
Code commercial: 871869978685401
Titre du produit: Wi-Fi BLE 25W
PS160 E27 920-50 Amb 1CT/2

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 25 W
Classe énergétique: G
Consommation électrique: 6 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 296 mm
Longueur totale: 296 mm
Largeur totale: 160 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000
Flux lumineux nominal: 390 lm
Puissance nominale: 6 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901142
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)