




Extension pour bandeau LED 1 m

Prolongez votre bandeau LED WiZ jusqu'à 10 mètres avec le bandeau d'extension multicolore flexible d'un mètre, qui vous permet d'apporter encore plus de couleur à votre intérieur.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Bandeau LED 1 M
- IP20/Plastique



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer


Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !

Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatissez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédefinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc

Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 50 000

Durée de vie nominale: 15 000

OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Non

LED intégrée: Oui

Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non

Adaptateur secteur inclus: Non

Télécommande inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80

Température de couleur: 2700-6500 K

Temps de chauffe à 60 %: 2

Efficacité lumineuse (valeur nominale): 80 lm/W

GUIRLANCE LUMINEUSE/RUBAN LUMINEUX

Peut être agrandi: Oui

Puissance de sortie: 12 VDC

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Cuisine Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 800 mA

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 12 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,05 kg

Hauteur totale: 2,2 mm

Longueur totale: 1 000 mm

Largeur totale: 12 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: 440/880

Couleur de lumière: 2700 à 6500 (RVB)

Éclairage à intensité variable: Oui

Puissance de l'ampoule incluse: 11

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514261082

Poids net: 0,05 kg

Poids brut: 0,12 kg

Hauteur: 16 cm

Longueur: 4,5 cm

Largeur: 7,5 cm

(s)ignify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

EAN: 8719514261082

wizconnected.com