

PHILIPS

Tube LED secteur
S14S

LED

300 mm

2700K

S14S



8719514263567



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Ce tube S14D LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle et permet des économies d'énergie significatives. Produisant une lumière blanc chaud, il est idéal pour remplacer durablement des tubes linéaires fluorescents (TL).

Éclairage de qualité supérieure

- Un éclairage efficace

Points forts

Un éclairage efficace

Grâce à sa forme à la fois innovante et vintage, cette ampoule LED évite les

ombres qui se forment habituellement aux extrémités de la diffusion du faisceau. Le résultat ? La diffusion

régulière d'une lumière blanche et chaude naturelle.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Autre
- Prise: S14s
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Plage de température ambiante: -20 °C à 45 °C
- Durée de vie nominale: 30 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Garantie

- Garantie: 2 ans

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700
- Flux lumineux: 250 lm
- Effet stroboscopique: 0,1
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 113

Divers

- EyeComfort: Oui
- Marques d'homologation: Marquage CE, Certificat KEMA Keur, Conformité à la directive RoHS
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514263567
- Code commercial: 871951426356700
- Titre du produit: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 220-240 V
- Classe énergétique: E
- Puissance: 2,2
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 300 mm
- Longueur totale: 300 mm
- Largeur totale: 30 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 30 000

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 30 mm
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 387349
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Valeur de clignotement (PstLM): 0,1
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- Culot: S14s
- Compatibilité des ballasts: Secteur

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514263567
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,13 kg
- Hauteur: 33,5 cm
- Longueur: 3,3 cm
- Largeur: 5,1 cm



Date de publication:
2026-04-15
Version: 0.448

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com