

PHILIPS

Ampoule flamme
transparente à filament
40W B35 E14

LED

2200-2700K

470 lm

15 000 h

Gradation



8719514324213



Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Les ampoules flammes LED Philips en verre transparent offrent une durée de vie exceptionnelle et projettent une superbe lumière éclatante. Belles allumées comme éteintes, elles sont parfaites pour les lustres acceptant les petits culots (E14).

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Points forts

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la

qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage moderne des bougies LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 138

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Lueur chaude

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514324213
- Code commercial: 871951432421300
- Titre du produit: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: D
- Puissance: 3,4
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 4

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 97 mm
- Longueur totale: 97 mm
- Largeur totale: 35 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1109139

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514324213
- Poids net: 0,01 kg
- Poids brut: 0,03 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.462

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com