

# PHILIPS

Plafonnier Panel Ceiling  
36 W Rectangulaire


Plafonniers

2700K

Blanc

Intensité réglable

8719514326729



## Le panneau LED qui règle son intensité sans variateur

Lorsque vous avez envie d'adapter l'ambiance à votre activité, ce panneau LED Philips SceneSwitch vous permet de basculer facilement entre les paramètres de lumière avec votre interrupteur existant. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

### Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis

### Adaptez votre intérieur

- Design ultrafin

### Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
- Facile à nettoyer

# Points forts

## **Idéal pour se détendre entre amis**

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

## **Design ultrafin**

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

## **Distribution uniforme de la lumière**

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

## **EyeComfort**

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## **Facile à nettoyer**

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

# Caractéristiques

## **Caractéristiques de l'ampoule**

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

## **Design et finition**

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## **Durée de vie**

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 20 000

## **Environnement**

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## **Options/accessoires inclus**

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 91

### Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 173 mA

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 2,69 kg
- Hauteur totale: 42 mm
- Longueur totale: 1 200 mm
- Largeur totale: 300 mm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3300
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514326729
- Poids net: 2,57 kg
- Poids brut: 3,28 kg
- Hauteur: 31,7 cm
- Longueur: 6 cm
- Largeur: 121,1 cm



Date de publication:  
2026-04-15  
Version: 0.374

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.