




# Plafonnier Superslim 14W

Ajoutez une lumière blanche réglable, chaude ou froide, dans vos espaces de vie avec le plafonnier connecté WiZ Super Slim. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les installations Wi-Fi.


## AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc variable
- Dimensions : Ø242
- IP20/Plastique/noir




### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



### Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



### Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



### Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



### Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériaux: Métal Plastique

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20 000  
Durée de vie nominale: 20 000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80  
Température de couleur: 2700-6500 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 92 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Salle à manger Chambre

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 120 mA

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,43 kg  
Hauteur totale: 23 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 242 mm  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1300  
Couleur de lumière: 2700-6500  
Puissance de l'ampoule incluse: 14  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe II -  
Double isolation

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514337992  
Poids net: 0,43 kg  
Poids brut: 0,5 kg  
Hauteur: 25 cm  
Longueur: 2,8 cm  
Largeur: 24,5 cm