



## Plafonnier Adria 17W

Tamisez la pièce (sans variateur !) avec le plafonnier intelligent WiZ Adria LED blanc à intensité variable. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour allumer et éteindre la lumière ou pour varier l'intensité lumineuse sur les configurations Wi-Fi.

### AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc froid
- Dimensions : Ø320
- IP20/Plastique/blanc




## Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



## votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



## Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




## Éclairez avec une lumière éclatante, blanche et froide

Illuminez votre intérieur avec une lumière blanche et froide énergisante. Un éclairage connecté qui s'adapte simplement à vos activités quotidiennes



## Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



## Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc  
Matériaux: Métal Plastique

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 15 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80  
Température de couleur: 4000 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Salle à manger Chambre

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 143 mA

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,45 kg  
Hauteur totale: 68 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 320 mm  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1700  
Couleur de lumière: 4000  
Puissance de l'ampoule incluse: 17  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514338074  
Poids net: 0,42 kg  
Poids brut: 0,64 kg  
Hauteur: 35,2 cm  
Longueur: 7,2 cm  
Largeur: 35,2 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.