

Ampoule filament transparente 7 W (ég. 60 W) A60 E27 x2

#### LED intelligent

Niveau de blanc ajustable

Verre

Branchez, le tour est joué!

Contrôle avec l'application WiZ ou la voix



8719514372627





# Choisissez une lumière blanche chaude ou froide

Bénéficiez d'une lumière intelligente à l'aspect traditionnel grâce à l'ampoule Philips Smart LED Filament avec base E27, projetant une lumière blanche chaude ou froide. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

#### Facile à installer

• Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.

#### Contrôle intelligent

- · Contrôle à distance avec votre smartphone.
- Commande vocale avec Google Assistant, Alexa ou les raccourcis Siri.

# Fonctionnalités intelligentes

- Gradation intelligente via l'application, la voix ou le variateur
- · Créez des scénarios lumineux automatiques
- · Suivi de la consommation d'énergie

# 8719514372627

# Modes lumineux

- · Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis.

# Points forts

### Facile à installer et à utiliser

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt!

#### Contrôle à distance

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

#### Contrôle vocal

Gardez les mains libres en contrôlant vos lampes à l'aide de votre voix et Google Assistant, d'Amazon Alexa ou des raccourcis Siri. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer ou éteindre les lampes, d'en augmenter ou réduire l'intensité, d'en modifier les couleurs et de définir des scénarios de lumière personnalisés.

# Variateur intelligent

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone, la WiZmote ou même à la voix. Pas besoin de variateur hors de prix.

# Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

#### Suivi de la consommation d'énergie

L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, consultez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.

# Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

### Scènes personnalisées

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la WiZmote ou par commande vocale.

# Caractéristiques

# Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- · Prise: E27
- Type de verre: Transparent
- · Intensité réglable: Oui
- · Finition ampoule: Transparent

# Dimensions de l'ampoule

· Poids: 0,084 kg

#### Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- · Durée de vie nominale: 15 000

# Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): ≥90
- Température de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière:
   Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

#### **Divers**

· EyeComfort: Oui

#### **Autres caractéristiques**

· Ampérage de la lampe: 43 mA

# Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8719514372627

· Code commercial: 871951437262700

• Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 2PF/6

#### Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

Tension: 220-240 V

· Puissance équivalente: 60 W

· Classe énergétique: E

· Consommation électrique: 7 W

• Consommation d'énergie kWh/1000

h: 7

# Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 106 mmLongueur totale: 106 mmLargeur totale: 60 mm

# Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 15 000
Flux lumineux nominal: 806 lm

Puissance nominale: 7 W

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

# Spécificités techniques

· Fréquence: 50-60

 Numéro d'enregistrement EPREL: 1901121

# Compatibilités

Compatible avec la fonction Effets:
 Yes

· Wi-Fi: Wireless G

• Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

· Nombre max. d'accessoires: 9999

 Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

# Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514372627

Poids net: 0,17 kg
Poids brut: 0,17 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 14 cm



Date de publication: 2025-12-06 Version: 0.147 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.