

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin
Bridge 14 W E27 Sans
ampoule

Ecomoods

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau



8719514385825



Économique et stylé

Cette borne d'extérieur Philips anthracite vous fera profiter de vos longues soirées d'été au jardin. Avec sa lumière blanche chaude, elle est idéale pour l'éclairage général du jardin. Créez une atmosphère accueillante grâce à un design époustouflant.

Solutions d'éclairage durables

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Ampoule à très longue durée de vie
- Éléments fabriqués à partir de matériaux de haute qualité robustes et fiables

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Designs contemporains et élégants pour votre jardin
- Le sens du détail : les lampes sont conçues avec des matériaux élégants et de haute qualité
- Nombreuses possibilités

Alliez ambiance et aspect pratique.

- Diffuse une lumière blanc chaud

Caractéristiques spécifiques

- IP 44, conçu pour une utilisation en extérieur



Points forts

Faible consommation d'énergie



Philips outdoor est une gamme de produits d'éclairage extérieur pour le jardin à prix particulièrement intéressants, qui allie designs contemporains à la toute dernière technologie en matière d'économie d'énergie. Elle permet jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui contribue à la préservation la planète et de votre porte-monnaie, année après année.

Ampoule à très longue durée de vie



Ampoule Philips à très longue durée de vie (jusqu'à 20 000 heures) incluse.

Matériau de haute qualité



Conçue pour durer. Chaque pièce de la collection d'éclairage extérieur Philips est fabriquée avec des matériaux et composants de haute qualité afin de résister aux conditions extérieures.

Designs modernes et élégants

Les designs contemporains de Philips sont sobres et élégants, aussi esthétiques de jour que de nuit tout en restant discrets. Parmi le large choix de designs, il y en a forcément un qui correspondra à votre espace extérieur et à vos envies.

Le sens du détail




Chaque luminaire est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et ultra résistants tels que la fonte d'aluminium et l'acier inoxydable.

Plusieurs possibilités

Éclairage extérieur idéal dans un jardin, sur une terrasse, une allée ou un balcon. Les appliques murales, lampadaires, bornes et plafonniers de la gamme Philips outdoor créent une atmosphère feutrée et relaxante au coucher du soleil. En outre, ils vous permettent de voir en toute sécurité une fois la nuit tombée.

Diffuse une lumière blanc chaud



Philips outdoor est une gamme de lampes extérieures qui diffuse une belle lumière chaude et accueillante, d'une température de couleur de 2 700 K. Elle offre une visibilité exceptionnelle qui vous permet de profiter de votre espace extérieur et de vous détendre en toute sécurité, quelle que soit l'heure.

Conçue pour une utilisation à l'extérieur



L'indice de protection IP44 indique une conception adaptée à un usage extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, vous pouvez donc compter sur ces luminaires d'extérieur pour éclairer votre jardin.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 10 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,583 kg
- Hauteur totale: 402 mm
- Longueur totale: 121 mm
- Largeur totale: 121 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514385825
- Poids net: 1,89 kg
- Poids brut: 2,12 kg
- Hauteur: 44,6 cm
- Longueur: 14,6 cm
- Largeur: 14,6 cm



Date de publication:
2026-04-29
Version: 0.322

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com