

Applique murale
Alpenglow 60W E27 sans
ampoule

Luminaires extérieurs

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau

8719514417571



Agrémentez votre jardin grâce à la lumière

Donnez un style vintage à votre espace extérieur avec cette lanterne murale en noir et aluminium de Philips. Son diffuseur en verre et son design rétro créent une atmosphère élégante en parfait accord avec votre style personnel.

Facile d'utilisation

- Ampoule non incluse

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour un style ancien

Qualité supérieure

- Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Points forts

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Optez pour un style ancien

Cette lumière originale vous aide à créer un espace extérieur de style ancien.

Aluminium de qualité supérieure et verre véritable



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs.

Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit.

Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 0

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- DéTECTeur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Non
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non
- DéTECTeur de mouvement et crépusculaire: Non
- DéTECTeur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Non
- Idéal pour l'éclairage d'orientation: Non
- Portable: Non
- Adaptateur secteur inclus: Non
- Housse de protection incluse: Non
- Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Non
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non
- Point focal: Non
- Type de fiche: No plug

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): >60
- Température de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Classique
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,76 kg
- Hauteur totale: 180 mm
- Longueur totale: 200 mm
- Largeur totale: 175 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 0
- Couleur de lumière: 2700
- Fixation/culot: E27
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514417571
- Poids net: 0,76 kg
- Poids brut: 0,89 kg
- Hauteur: 18,3 cm
- Longueur: 18,3 cm
- Largeur: 20,3 cm



Date de publication:
2025-12-06
Version: 0.463

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com