

PHILIPS

Plafonnier Ozziét
36 W

Plafonniers


4000K

Noir

Intensité réglable



8719514432123



Une fixation. Deux zones lumineuses. Trois réglages.

Fin et élégant, ce plafonnier noir va habiller idéalement n'importe quel plafond. Les lignes rondes épurées du diffuseur principal sont soulignées par la lumière indirecte astucieusement placée. Ces deux sources d'éclairage s'associent pour créer 3 réglages uniques. La source lumineuse principale affiche un rendement de 4 000 K (lumière froide), tandis que la lumière indirecte (2 700 K) est plus chaude. Ce luminaire existe en 3 tailles, et pourra donc trouver sa place dans n'importe quelle pièce de votre maison. La fonction de mise en mémoire pratique rappelle votre dernier réglage. Le plafonnier Ozziét est aussi beau allumé qu'éteint.

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis

Adaptez votre intérieur

- Design ultrafin

Simple d'utilisation

- Mémorisez votre mode préféré pour le retrouver facilement
- Installation facile

Effet lumineux

- Lumière bizona

Points forts

Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Design ultrafin

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

Mémorisez votre mode préféré pour le retrouver facilement

Que vous préfériez une lumière chaleureuse pour des soirées douillettes ou une lumière blanche éclatante pour vous concentrer, le système mémorise vos favoris pour que vous les retrouviez facilement.

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Lumière bizone

Vous n'avez jamais changé l'atmosphère d'une pièce plus facilement. Le plafonnier à LED bizone SceneSwitch de Philips vous permet de créer l'ambiance avec trois réglages uniques. L'association d'une lumière principale et indirecte vous permet de trouver l'éclairage parfait pour les réunions, les périodes de concentration et les moments de détente. Et aucune installation n'est nécessaire, pas plus que la mise en place d'un variateur, puisque c'est l'interrupteur déjà présent qui fait tout.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 20 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 4000 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 113

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég.

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 180 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1,55 kg
- Hauteur totale: 55 mm
- Longueur totale: 500 mm
- Largeur totale: 500 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 500 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4100
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et froide
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514432123
- Poids net: 1,55 kg
- Poids brut: 2,15 kg
- Hauteur: 52,8 cm
- Longueur: 5,9 cm
- Largeur: 52,5 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.354

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com