

PHILIPS

Ampoule 18,5 W
(éq. 150 W) A80 E27

LED intelligent

Gamme complète de couleurs

Plastique

Branchez, le tour est joué !

Contrôle vocal ou via
l'application WiZ



8719514437319



Une lumière colorée qui correspond à votre humeur

Apportez une lumière colorée à toutes les lampes ou à tous les luminaires standards de votre intérieur, grâce à l'ampoule LED couleur connectée de Philips à haute luminosité. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

Facile à installer

- Branchez, le tour est joué !

Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone
- Gardez les mains libres

Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques

Modes lumineux

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique
- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis
- Éclairez votre intérieur avec une luminosité supplémentaire

Points forts

Branchez, le tour est joué !



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué !

Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Gardez les mains libres



Contrôlez vos lumières grâce à la commande vocale. Activez simplement l'intégration à Google ou Alexa, ou ajoutez-la à vos raccourcis Siri.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Redécouvrez votre cadre de vie habituel dans une version plus dynamique, grâce à nos modes d'éclairage spécifiques.

Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Scènes personnalisées



Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.

Une plus grande luminosité



Éclairez votre intérieur grâce à cette ampoule à haute luminosité. Suffisamment puissante pour vous aider à réaliser vos tâches, mais aussi idéale pour vous détendre, cette lumière est également très efficace dans les espaces vastes avec une grande hauteur sous plafond.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A80
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 16,3 cm
- Poids: 0,3 kg
- Largeur: 8,3 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
- Température de couleur: 2200-6500 (RGB) K
- Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
- Flux lumineux nominal: 2452 lm
- Temps d'allumage: < 0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 140 mA
- Efficacité: 132 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514437319
- Code commercial: 871951443731900
- Titre du produit: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 150 W
- Classe énergétique: E
- Consommation électrique: 18,5 W
- Consommation d'énergie kWh/1 000 h: 19

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 16,3 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000
- Flux lumineux nominal: 2452 lm
- Puissance nominale: 18.5 W

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901103
- Référence de mesure de flux: Sphere

L'ampoule

- Protocole de communication: Bluetooth, Matter

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514437319
- Poids net: 0,22 kg
- Poids brut: 0,31 kg
- Hauteur: 21,6 cm
- Longueur: 10,5 cm
- Largeur: 10,7 cm



Date de publication:
2025-06-13
Version: 0.195

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com