

# PHILIPS

Ampoule transparente à filament 60 W A60 B22 x3

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8719514450974



## Lumière blanche et chaude d'excellente qualité

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à celle des ampoules classiques, grâce à la dernière technologie LED éco-énergétique, pour une durée de vie dix fois plus longue.

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

# Points forts

**Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard**



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule

LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

**Convient parfaitement pour l'éclairage général**



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

## Caractéristiques

### Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: B22
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

### Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

### Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

### Divers

- EyeComfort: Non

### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514450974
- Code commercial: 871951445097400
- Titre du produit: LED classic 60W A60 B22 WW CLND 3CT/4 EC

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E
- Puissance: 7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur totale: 104 mm
- Longueur totale: 104 mm
- Largeur totale: 60 mm

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL:  
1825160

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8719514450974
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,16 kg
- Hauteur: 12 cm
- Longueur: 7,6 cm
- Largeur: 21,7 cm



Date de publication:  
2026-01-31  
Version: 0.183

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)