




2 spots orientables IMAGEO

Offrant un design contemporain et une lumière blanche chaude ou froide, le spot encastrable intelligent WiZ Imageo noir dispose de deux spots réglables pour éclairer votre espace avec une lumière intelligente. Utilisez votre système Wi-Fi actuel pour le contrôler depuis l'application WiZ ou avec votre voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Niveau de blanc ajustable
- Dimensions de la plaque : 8 x 25 cm
- IP20/Métal/Noir



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Certifié Matter

Ce produit est certifié Matter. Vous pouvez le configurer et le contrôler avec votre plateforme de maison connectée préférée et le faire fonctionner de manière transparente avec d'autres appareils certifiés Matter.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

Forme de la lampe: Rectangle

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir

Matériaux: Métal

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 50 000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Oui

Intensité variable avec télécommande: Oui

LED intégrée: Non

Ampoule(s) LED incluse(s): Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): 90

Temps de chauffe à 60 %: <2

DIVERS

Conçu spécialement pour:

Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Efficacité: 69 lm/W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,62 kg

Hauteur: 12,3 cm

Longueur: 25 cm

Largeur: 10,5 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 15 000 h

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345 lm

Rendement en lumen total de l'éclairage: 690

Couleur de lumière: 2700-6500

Éclairage à intensité variable:

Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur

LED: Oui

LED intégrée: Oui

Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G

Nombre d'ampoules: 2

Puissance de l'ampoule incluse: 4.9

Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5 W

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe I

Source lumineuse remplaçable: Oui