




## 3 spots orientables IMAGEO

Avec trois spots réglables, le spot encastrable intelligent WiZ Imageo noir projette une lumière blanche, chaude ou froide, dans n'importe quelle pièce. Utilisez votre système Wi-Fi actuel pour le contrôler depuis l'application WiZ ou avec votre voix.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Niveau de blanc ajustable
- Dimensions de la plaque : 8 x 44 cm
- IP20/Métal/Noir



### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




### Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



### Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




### votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



### Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: Rectangle  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériaux: Métal

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Non  
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2700-6500 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 69 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Salle à manger

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,018 kg  
Hauteur totale: 123 mm  
Longueur totale: 440 mm  
Largeur totale: 105 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1035  
Couleur de lumière: 2700-6500  
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G  
Puissance de l'ampoule incluse: 4.9  
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre  
Source lumineuse remplaçable: Oui  
Nombre de sources lumineuses: 3

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.