




## Lampe à poser Squire

Profitez d'une lumière connectée dans n'importe quel coin de votre espace de vie avec la lampe à poser WiZ Squire Dual Zone, qui projette une lumière colorée sur le mur. Utilisez l'application WiZ ou les commandes vocales pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.


## AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Effet de lumière double (Dual Zone)
- Branchez, le tour est joué !



### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




### Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoule en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



### Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



### Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



### Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: Rond  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc  
Matériaux: Plastique

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20 000  
Durée de vie nominale: 25 000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non  
Adaptateur secteur inclus: Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 68 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Salle à manger Chambre

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 300 mA

## CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.4  
Tension: 100-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,68 kg  
Hauteur totale: 134 mm  
Longueur totale: 134 mm  
Largeur totale: 134 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 134 mm  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 620  
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 9  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe II - Double isolation

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514553026  
Poids net: 0,57 kg  
Poids brut: 0,67 kg  
Hauteur: 15 cm  
Longueur: 13,5 cm  
Largeur: 13,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.