



Plafonnier Rune 21 W

Profitez d'un effet de lumière semblable à une caresse et de combinaisons de couleurs dynamiques avec l'éclairage dual zone du plafonnier à LED Rune. Créez des scènes personnalisées en utilisant sa zone centrale pour diffuser une lumière d'ambiance allant du blanc froid au blanc chaud, et son anneau de lumière multicolore, pour une surprise agréable à chaque fois.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Principal : blanc réglableCôté : gamme complète de couleurs
- Dimensions : Ø 400
- IP20/Plastique/blanc



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

Forme de la lampe: Autre

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir

Matériaux: Métal Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 30 000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Non

Intensité variable avec télécommande: Oui

LED intégrée: Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Temps de chauffe à 60 %: <2

DIVERS

Conçu spécialement pour:

Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 200 mA

Efficacité: 100 lm/W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,2 kg

Hauteur: 4,5 cm

Longueur: 40 cm

Largeur: 40 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 20 000 h

Diamètre: 400 mm

Rendement en lumen total de l'éclairage: 2100

Couleur de lumière: 2700-6500

Éclairage à intensité variable:

Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur

LED: Oui

LED intégrée: Oui

Puissance de l'ampoule incluse: 21

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe II



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

EAN:

wizconnected.com