



Bouton connecté

Ce bouton simple d'utilisation vous surprendra : il fonctionne partout. Collez-le au mur ou dans un coin, sans vis, ou posez-le sur une surface métallique grâce à l'aimant qu'il contient. Emportez-le avec vous dans votre maison et contrôlez vos lumières rapidement.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Fonctionne sur piles
- IP20/Plastique/blanc
- Compatible avec tous les produits Connecté par WiZ



Bouton alimenté par pile, à utiliser et placer où vous le souhaitez

La plaque de montage incluse se fixe facilement au mur et le bouton reste en place grâce à son aimant intégré. Vous pouvez vous amuser à le tester sur d'autres surfaces métalliques, ou simplement le poser sur un bureau ou une table près de vous.




Contrôlez vos lumières WiZ sans fil

Contrôlez vos lumières WiZ rapidement et facilement. Allumez/éteignez les lumières et réglez la luminosité d'une seule pression. Le système se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.



Large plage de contrôle de 15 m

Contrôlez vos luminaires et vos appareils dans un rayon de 15 mètres dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs.



Contrôler facilement un ou plusieurs luminaires dans une pièce

Cet accessoire de contrôle portable peut être associé à une pièce et en piloter tous les luminaires, qu'il y en ait un ou cinquante ! Vous voulez contrôler plutôt une autre pièce ? Faites simplement la modification dans l'application.



Compatible avec tous les luminaires « Connected by WiZ »

Cet accessoire WiZ est prévu pour contrôler toutes sortes de luminaires dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour piloter n'importe quelle lampe, quelle qu'en soit la marque, du moment qu'elle est « Connected by WiZ ».



Un simple clic pour créer l'ambiance qui vous convient

Allumez et éteignez les lumières d'une simple pression et réglez la luminosité en appuyant plus longtemps. Vous pouvez créer l'ambiance qui vous convient du bout des doigts !



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc

Matériaux: Plastique

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Piles fournies: Oui

Distance de commande: 15 m

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 3Vdc V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,066 kg

Hauteur totale: 18,5 mm

Longueur totale: 64 mm

Largeur totale: 64 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Type de batterie: AAA - cylindrique

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514554795

Poids net: 0,08 kg

Poids brut: 0,13 kg

Hauteur: 16,1 cm

Longueur: 4,6 cm

Largeur: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.