


## Kit de démarrage pour spot au sol



Les projecteurs basse tension à piquets intégrés peuvent être facilement installés dans votre allée, votre cour avant ou votre cour arrière, pour créer des lignes de lumières vives et dynamiques. Vous pouvez contrôler les lumières à l'aide de votre système Wi-Fi existant et elles sont toutes étanches. Vous pouvez aligner jusqu'à cinq spots pour améliorer votre expérience de stationnement, de marche et de détente.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Basse tension
- Convient pour une utilisation en extérieur




### **Configuration instantanée de tout votre éclairage connecté**

Accédez instantanément à toutes les fonctions connectées, en associant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez votre télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.



### **Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter**

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



### **Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité**

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



### **Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes dynamiques**

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux et chaud, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



### **Technologie basse tension et installation facile**

Cette solution a été pensée pour que vous puissiez profiter de vos espaces extérieurs. Vous n'avez aucun câblage compliqué ni installation spéciale à prévoir : il suffit de la brancher ! Pour modifier l'emplacement de la lumière, dévissez simplement l'adaptateur et placez-le où vous le souhaitez.



### **Créez l'ambiance en choisissant une couleur différente pour chaque spot**

Créez l'ambiance grâce aux interactions des modes d'éclairage dynamiques. Réglez facilement chaque spot pour qu'il diffuse une couleur différente. Associez et harmonisez des millions de couleurs de lumière ou plusieurs modes d'éclairage pour créer un effet de lumière unique qui correspond à votre style.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Extérieur  
Forme de la lampe: Rectangle  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériaux: Métal

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50 000  
Durée de vie nominale: 25 000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 50 degré(s)  
Homogénéité des couleurs: 7 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2700-5000 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 54 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Balcon

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 77 mA

## CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,76 kg  
Hauteur totale: 202 mm  
Longueur totale: 8 800 mm  
Largeur totale: 74 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 450  
Rendement en lumen total de l'éclairage: 540  
Couleur de lumière: 2700 à 5000 (RVB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 10  
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 10  
Indice de protection: IP65 (adaptateur IP44)  
Classe de protection: UL non relié à la terre  
Source lumineuse remplaçable: Non  
Nombre de sources lumineuses: 2

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169071599  
Poids net: 1,75 kg  
Poids brut: 2,03 kg  
Hauteur: 14 cm  
Longueur: 22,9 cm  
Largeur: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.