



Kit de démarrage sécurité de la maison

Un système de sécurité prêt à l'emploi ? C'est possible avec WiZ ! Le kit de démarrage de sécurité de la maison WiZ associe la caméra intérieure WiZ et trois lampes WiZ compatibles SpaceSense et vous offre la détection de mouvement, la simulation de présence et les notifications automatiques via l'application WiZ pour renforcer votre sentiment de sécurité. Configurez facilement tout ce dont vous avez besoin pour commencer à surveiller et à protéger votre maison dès aujourd'hui.

AVANTAGE DES PRODUITS

- 1 an d'abonnement à HEADS-UP (Fonctionnalités incluses)
- Cryptage de bout en bout
- Accès à l'événement et à l'enregistrement pendant 10 jours



Rapide et configuration facile pour la surveillance du domicile

Comprend un support de bureau et un support mural pour une utilisation pratique où que vous soyez. Orientez votre caméra WiZ de façon à couvrir la zone ciblée. Il vous suffit de l'allumer et de vous connecter au Wi-Fi. C'est aussi simple que cela ! Configurez les paramètres de votre caméra via l'application WiZ pour pouvoir surveiller votre domicile, quand vous le souhaitez, même lorsque vous êtes absent.



Découvrez ce qui se passe chez vous

Surveillez votre domicile à tout moment et de n'importe où, grâce à notre fonction de streaming vidéo en temps réel. Bénéficiez d'une grande tranquillité d'esprit même lorsque vous êtes loin : consultez toutes les notifications d'incidents, contrôlez ce qui se passe chez vous et évitez les fausses alarmes.



Utilisez les lumières WiZ pour sonner l'alarme ou imiter votre présence

Lorsque vous êtes en vacances, faites croire qu'il y a quelqu'un chez vous en allumant et en éteignant automatiquement vos lumières WiZ. La simulation d'une présence dans votre domicile découragera les intrus potentiels. De plus, vous pouvez également régler vos lumières pour qu'elles clignotent en cas de détection d'un incident, informant ainsi vos voisins de toute activité malveillante.



Améliorez votre sentiment de sécurité avec les notifications de mouvement

Recevez des notifications immédiates via votre smartphone en cas de bruit fort ou de mouvement détecté par la caméra WiZ lorsque vous êtes absent. Vous pouvez également configurer votre caméra pour démarrer automatiquement l'enregistrement* lorsqu'une activité est détectée.*Un abonnement payant ou une carte SD est obligatoire.



Intégrez votre caméra WiZ à votre système de maison intelligente

Il n'y a pas que l'application WiZ qui peut contrôler votre caméra. Utilisez Amazon Alexa ou l'Assistant Google et diffusez le flux de votre caméra sur les écrans pris en charge. Les fonctionnalités varient d'un système à l'autre.



Des visuels clairs, de jour comme de nuit

La vidéo haute définition et la lumière infrarouge (IR) capturent l'activité, en journée comme de nuit, avec un champ de vision de 120°.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie nominale: 25 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
Température de couleur: 2200-6500 K

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger
SpaceSense: Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: 8,5

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,4 kg
Longueur du câble: 2 500
Hauteur totale: 122 mm
Largeur totale: 60 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Placement: À poser ou à fixer au mur
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
Caméra à capteur d'image: Non
Angle de vision de l'objectif de la caméra (degrés): 120
Zoom numérique de la caméra: Non
Adaptateur de connexion USB: USB-A

L'AMPOULE

Design: A60
Tension d'entrée: 220V-240V
Flux lumineux: Gamme complète de couleurs
Rendement en lumen: 806 lm
Facteur de puissance: 0.5
Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C
Poids: 0,065
Efficacité: 94
Ampérage de la lampe: 65

LA CAMÉRA

Résolution vidéo max.: 1080P
Modes vidéo: 1080P
Fonctionnalités vidéo: 30FPS
Détection de mouvement: Détection de mouvements, de personnes et de sons
Vision nocturne: Oui, avec LED infrarouge
Placement de la caméra: À poser ou à fixer au mur
Résiste aux intempéries: Non
Microphone: Oui
Audio: Audio bidirectionnel
Température de fonctionnement: 0 °C à +40 °C
Protocole de connectivité: Wi-Fi (2,4 GHz)
Hauteur: 3,5
Longueur: 11,9
Profondeur: 6,6
Réglementaire: /
Alarme sonore: Non
Conversation bidirectionnelle: Oui
Mode de stockage: Stockage local et cloud (abonnement)

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Matter: Oui
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)



DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169075016

Poids net: 0,4 kg

Poids brut: 0,77 kg

Hauteur: 20,2 cm

Longueur: 9,5 cm

Largeur: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

EAN: 8720169075016

wizconnected.com