



3 ampoules 60 W A60 E27



Avec l'ampoule LED couleur WiZ de forme standard, faites entrer l'éclairage connecté dans votre vie quotidienne. Installez-la sur n'importe quel luminaire pour créer l'ambiance qui vous plaît. Vous avez le choix entre une lumière blanche plus ou moins chaude, ou déclinée en 16 millions de couleurs. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis, et commander le système via votre smartphone ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Contrôle à distance avec votre smartphone.

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.




Activer les appareils au mouvement sans utiliser de capteur

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos appareils en capteurs de mouvement. Activez la fonction SpaceSense dans l'application WiZ pour déclencher l'allumage et l'extinction automatiques de vos lampes et appareils lorsqu'un mouvement est détecté. Pour que la fonction SpaceSense fonctionne dans une pièce, il faut y placer au minimum deux appareils WiZ.

Suivi de la consommation d'énergie

L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, consultez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,195 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50 000
Durée de vie nominale: 25 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 2200-6500 K
Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: $< 0,5$ s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 94 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 65 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169075610
Code commercial: 872016907561000
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 3CT6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: F
Consommation électrique: 8,5 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 9

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 122 mm
Longueur totale: 122 mm
Largeur totale: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 8.5 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1877825
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169075610
Poids net: 0,15 kg
Poids brut: 0,27 kg
Hauteur: 15,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.