



## 3 ampoules flamme 40 W C37 E14



Avec l'ampoule LED couleur WiZ forme flamme, faites entrer l'éclairage connecté dans votre vie quotidienne. Elle complètera parfaitement tous les luminaires déco dotés d'une douille E14. Pour créer l'ambiance qui vous plaît, vous avez le choix entre une lumière blanche plus ou moins chaude, ou déclinée en 16 millions de couleurs. Vous pouvez créer des programmes d'allumage et d'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis, et commander le système via votre smartphone ou à la voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 470 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



**Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.**

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt !

**Commande vocale avec Google Assistant, Alexa ou les raccourcis Siri.**

Gardez les mains libres en contrôlant vos lampes à l'aide de votre voix et Google Assistant, d'Amazon Alexa ou des raccourcis Siri. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer ou éteindre les lampes, d'en augmenter ou réduire l'intensité, d'en modifier les couleurs et de définir des scénarios de lumière personnalisés.

**Contrôle à distance avec votre smartphone.**

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.




**Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme**

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

**Suivi de la consommation d'énergie**

L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, consultez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.



**Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée**

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: C37  
Prise: E14  
Type de verre: Dépoli  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,135 kg

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Temps d'allumage:  $< 0,5$  s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169075672  
Code commercial: 872016907567200  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT6

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51  
Tension: 220-240 V  
Puissance équivalente: 40 W  
Classe énergétique: F  
Consommation électrique: 4,9 W  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 116 mm  
Longueur totale: 116 mm  
Largeur totale: 39 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Puissance nominale: 4.9 W

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 1877836  
Référence de mesure de flux: Sphere

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169075672  
Poids net: 0,14 kg  
Poids brut: 0,22 kg  
Hauteur: 15,5 cm  
Longueur: 7 cm  
Largeur: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.