



Filament transparent 60 W A60 E27



L'ampoule intelligente à filament ultra efficace WiZ A60 est l'ampoule intelligente la plus économique en énergie de l'écosystème WiZ. Cette ampoule intelligente de classe A consomme 40 % d'énergie en moins que les ampoules LED standard, les lumières LED connectées ou les ampoules LED connectées. Avec SpaceSense, deux ampoules ou plus peuvent agir comme des détecteurs de mouvement, s'allumant automatiquement lorsque vous êtes présent dans une pièce et s'éteignant lorsque vous n'y êtes pas. Vous pouvez renforcer vos routines quotidiennes et hebdomadaires en programmant les lampes WiZ pour qu'elles ne s'allument que lorsque vous en avez besoin et de la manière dont vous en avez besoin, anticipant ainsi vos besoins et vous permettant d'économiser de l'énergie. Visualisez et suivez la consommation d'énergie avec l'application WiZ, qui vous donnera un aperçu et un contrôle sans précédent de la consommation d'énergie de votre éclairage.

AVANTAGE DES PRODUITS

- 2700-4000
- Jusqu'à 903 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatissez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes pré définis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Type de verre: Transparent
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,055 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 51 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50 000
Durée de vie nominale: 50 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 300 degré(s)
Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
Température de couleur: 2700-4000 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 903 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 210 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 42 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169076037
Code commercial: 872016907603701
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.48
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: A
Consommation électrique: 4,3 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 127 mm
Longueur totale: 127 mm
Largeur totale: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 50 000
Flux lumineux nominal: 903 lm
Puissance nominale: 4.3 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901111
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169076037
Poids net: 0,06 kg
Poids brut: 0,06 kg
Hauteur: 15,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 8,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.