



# Spot 50W PAR16 GU10

A ↑ G F



Coup de projecteur sur votre confort et votre bien-être ! Ces spots intelligents possèdent la forme standard GU10 que vous connaissez et appréciez, mais leurs lentilles en verre véritable apportent une touche d'élégance supplémentaire. Ils offrent également un atout qui est tout sauf classique : une lumière blanche réglable pour s'adapter à tous vos besoins et à toutes vos humeurs. Programmez une lumière blanche froide lorsque vous avez besoin d'accomplir des tâches, ou une lumière blanche chaude et agréable lorsque vous souhaitez vous détendre, pour vivre dans votre maison de la manière la plus confortable. Tout cela avec plus 16 millions de couleurs et un contrôle vocal, via la télécommande WiZ ou l'application WiZ, que vous soyez chez vous ou ailleurs. Les spots WiZ GU10 se connectent à l'aide de votre réseau Wi-Fi existant. Aucun matériel, mise en réseau ni configuration supplémentaire n'est requis.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 345 lumens
- Facile à installer et à utiliser
- Contrôle avec l'application ou la voix



#### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



#### Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter. Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



#### Lumière qui s'intègre dans n'importe quel luminaire standard

Forme compacte qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel spot et luminaire encastré.



#### Couleurs vives et éclatantes, et nuances de blanc

Créez des touches vives en sélectionnant parmi des millions de couleurs et de nuances de blanc. L'angle d'ouverture du faisceau à 36 degrés garantit que les environs sont décorés avec une lumière lumineuse et uniforme.



#### Créez l'ambiance parfaite pour toutes vos activités

Notre lampe en verre classique GU10 vous offre quelque chose de spécial : un luminaire LED blanc réglable pour toutes vos humeurs et activités. Programmez une lumière froide lorsque vous avez besoin de vous concentrer, ou une lumière chaleureuse lorsque vous souhaitez vous détendre. Vous pouvez également sélectionner simplement l'un des modes prérégis tels que Focus et Relax.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: PAR16  
Prise: GU10  
Type de verre: Transparent  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,05 kg

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 50 000  
Durée de vie nominale: 15 000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)  
Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥90  
Température de couleur: 2200-6500 K  
Catégorie de couleur de lumière:  
Gamme complète de couleurs  
Flux lumineux nominal: 345 lm  
Temps d'allumage: <0.5 s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 73 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169076761  
Code commercial: 872016907676100  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 50W GU10  
GLASS 922-65 RGB1PF/6

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.48  
Tension: AC 220-240 V  
Puissance équivalente: 50 W  
Classe énergétique: F  
Consommation électrique: 4,7 W  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 55 mm  
Longueur totale: 55 mm  
Largeur totale: 50 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000  
Flux lumineux nominal: 345 lm  
Intensité maximale nominale: 550 cd  
Puissance nominale: 4.7 W

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 1877835  
Référence de mesure de flux: Narrow Cone

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169076761  
Poids net: 0,05 kg  
Poids brut: 0,09 kg  
Hauteur: 16 cm  
Longueur: 7 cm  
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.