



Ampoule 60 W A60 E27



Tous les moments ne se ressemblent pas, tout comme les ampoules intelligentes. Même si cette lumière WiZ possède une forme A60 basique, elle vous offre un avantage très spécial : une lumière LED blanche tunable pour suivre tous vos besoins et toutes vos humeurs. Programmez une lumière froide lorsque vous avez besoin de vous concentrer ou une lumière chaleureuse lorsque vous souhaitez vous détendre. Choisissez ce qui vous convient le mieux pour profiter des instants les plus agréables possibles dans votre intérieur. Entièrement contrôlable par Wi-Fi à l'aide de l'application WiZ, de la télécommande WiZ ou de votre voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche tunable
- Jusqu'à 806 lumens
- Facile à installer et à utiliser
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Activer les appareils au mouvement sans utiliser de capteur

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos appareils en capteurs de mouvement. Activez la fonction SpaceSense dans l'application WiZ pour déclencher l'allumage et l'extinction automatiques de vos lampes et appareils lorsqu'un mouvement est détecté. Pour que la fonction SpaceSense fonctionne dans une pièce, il faut y placer au minimum deux appareils WiZ.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,05 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50 000
Durée de vie nominale: 25 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 2700-6500 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: $< 0,5$ s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 65 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169076945
Code commercial: 872016907694500
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-65 TW 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: AC 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: F
Consommation électrique: 8 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 111 mm
Longueur totale: 111 mm
Largeur totale: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 8 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1877823
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169076945
Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,09 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.