

## Panneau carré 17 W



Éclairez votre vie avec le plafonnier intelligent WiZ. Choisissez entre le noir minimaliste et le blanc classique, selon ce qui convient le mieux à votre décor ! Profitez de la commodité et des économies qu'offre un équipement LED avec lumière blanche réglable. Choisissez une lumière froide pour vous concentrer ou la lumière chaleureuse des bougies pour vous détendre, en passant par toutes les nuances intermédiaires. De plus, vous pouvez le contrôler à 100 % à distance avec l'application WiZ ou votre voix.


## AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions : 395
- IP20/Plastique/noir




## Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



## Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.




## Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



## Design fin et élégant pour votre plafond

Le design minimaliste et la forme fine de cette lampe lui permettent de s'adapter à tous les styles d'intérieur.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Intensité réglable: Oui

## DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériaux: Plastique

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20 000  
Durée de vie nominale: 20 000

## OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui  
LED intégrée: Oui  
Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Temps de chauffe à 60 %: 2  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 129 lm/W

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour  
Cuisine Salle à manger Chambre

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 150 mA

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,8 kg  
Hauteur totale: 37 mm  
Longueur totale: 395 mm  
Largeur totale: 395 mm

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: 2200(@2700K)  
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 17  
Indice de protection: IP20  
Classe de protection: Classe II -  
Double isolation

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169077980  
Poids net: 1,9 kg  
Poids brut: 2,6 kg  
Hauteur: 45,2 cm  
Longueur: 5,9 cm  
Largeur: 44,9 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.