

Ampoule connectée couleur

Jusqu'à 806 lumens

Branchez, le tour est joué!

Contrôle avec l'application ou la voix



8720169204423





La lumière connectée au service de votre quotidien

Avec ses ampoules LED, Philips offre une solution simple pour choisir les couleurs convenant à chaque utilisation. Outre leur durée de vie exceptionnelle, ces ampoules créent un éclairage esthétique et permettent de réaliser immédiatement des économies d'énergie substantielles. Avec leur design épuré et élégant, elles sont idéales pour remplacer vos ampoules traditionnelles

Facile à installer

· Branchez, le tour est joué!

Contrôle intelligent

- · Contrôle à distance avec votre smartphone
- Gardez les mains libres

Fonctionnalités intelligentes

- · Fonctions bien-être prédéfinies
- · Créez des scénarios lumineux automatiques

8720169204423

Modes lumineux

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique
- · Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

Points forts

Branchez, le tour est joué!



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Gardez les mains libres



Contrôlez vos lumières grâce à la commande vocale. Activez simplement l'intégration à Google ou Alexa, ou ajoutez-la à vos raccourcis Siri.

Fonctions bien-être prédéfinies

Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Redécouvrez votre cadre de vie habituel dans une version plus dynamique, grâce à nos modes d'éclairage spécifiques.

Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: Intérieur

· Forme de la lampe: A60

· Prise: E27

Type de verre: DépoliIntensité réglable: OuiFinition ampoule: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

• Poids: 0,195 kg

Durée de vie

 Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)

• Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

• Nombre de cycles d'allumage: 50 000

Durée de vie nominale: 25 000

Caractéristiques lumineuses

· Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

· Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80

Température de couleur: 2200-6500
 K

Catégorie de couleur de lumière:
 Gamme complète de couleurs

· Flux lumineux nominal: 806 lm

• Temps d'allumage: <0.5 s

 Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 94 lm/W

Divers

· EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 65 mA

Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8720169204423

· Code commercial: 872016920442300

• Titre du produit: PHI WFB 60W A60

E27 822-65 RGB 3CT6

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

• Tension: 220-240 V

· Puissance équivalente: 60 W

· Classe énergétique: F

Consommation électrique: 8,5 WConsommation d'énergie kWh/1000

h: 9

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 122 mmLongueur totale: 122 mmLargeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

Durée de vie nominale: 25 000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 8.5 W

Spécificités techniques

· Fréquence: 50-60

 Numéro d'enregistrement EPREL: 1877826

· Référence de mesure de flux: Sphere

Compatibilités

Compatible avec la fonction Effets:
 Yes

res

· Wi-Fi: Wireless G

 Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

· Nombre max. d'accessoires: 9999

 Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169204423

Poids net: 0,15 kg
Poids brut: 0,27 kg
Hauteur: 15,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 18 cm



Date de publication: 2025-11-01 Version: 0.348 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.